

Transducteurs Handsfree Sono - BTL - 4000



Codes produits :

Référence : 155086x

Caractéristiques du produit :

Appareils: BTL 4000 Premium

Appareils: BTL 4000 Smart

Description brève du produit :

LE SEUL APPLICATEUR INDÉPENDANT GÉRÉ PAR UN CHAMP TOURNANT.

Progrès révolutionnaire : le premier applicateur d'ultrasons sur le marché qui crée un champ tournant géré électroniquement. L'applicateur indépendant est une innovation haute technologie qui permet un gain de temps important pour le kinésithérapeute. Il est spécifiquement destiné aux BTL- 4000 Smart et Premium.

Les HandsFree Sono™ sont disponibles en 4 ou 6 têtes.

Description du produit :

Gain de temps grâce aux nouveaux applicateurs d'ultrasons HandsFree Sono™

Progrès révolutionnaire : le premier applicateur d'ultrason indépendant (HandsFree Sono™) sur le marché qui crée un champ tournant géré électroniquement.

L'applicateur indépendant est une innovation haute technologie qui permet un gain de temps important pour le kinésithérapeute.

<https://youtu.be/D5rifAIYIMM>

Champ tournant : le principe

Le champ tournant géré électroniquement est la dernière innovation basée sur le fonctionnement de plusieurs cristaux dans un seul applicateur. Les cristaux sont organisés sur un côté de l'applicateur mains-libres et sont commandés en temps réel.

Le processeur active les cristaux individuellement selon les paramètres de traitement prédéfinis.

Le champ tournant crée une activation séquentielle alors que le processeur contrôle en temps réel la vitesse de rotation, la puissance de sortie et la profondeur de pénétration du champ. Un tel contrôle précis rend la thérapie par ultrasons sûre et efficace.

Flexibilité maximale pour toutes les positions de traitements !

Les caractéristiques des transducteurs Handsfree Sono pour BTL 4000

- Gain de temps et d'énergie important pour le kinésithérapeute
- Traitement plus efficace car il élimine le risque de mauvaise utilisation
- Sécurité maximale avec la technologie à champ tournant
- Dose d'ultrasons égale sur toutes les zones traitées
- Fréquences alternées de 1 et 3 MHz
- Modèles HandsFree™ Sono :
 - 12 cm² avec 4 cristaux
 - 18 cm² avec 6 cristaux

Attributs du produit :

Modèle: 4 têtes, 6 têtes