

## Bobines essuie-mains Mini

### Codes produits :

Référence 252065

### caractéristiques du produit :

Essuie-mains: Bobines



### Description brève du produit :

Les bobines de mini essuie-mains à dévidage central en ouate de cellulose blanche s'utilisent avec un distributeur adapté aux mini bobines.

**Carton de 12 (= 2 400 formats).**

### Description du produit :

Les **bobines d'essuie-mains mini à dévidage central** sont vendues par 2400 formats, dans des cartons de 12 bobines. Ces bobines d'essuie-main à 2 plis sont en pure ouate de cellulose blanche.

## Comment utiliser la mini bobine d'essuie-mains ?

Les mini bobines d'essuie-mains s'utilisent avec un distributeur adapté au format. Pour la placer dedans:

- Repérez le liseré rouge imprimé dans le mandrin en carton, à l'intérieur de la bobine.
- Tirez dessus, jusqu'à l'arrivée de l'essuie main (le mandarin en papier carton doit s'enlever totalement).

*Ces bobines peuvent également s'utiliser en rouleau standard, sans être placées dans un distributeur d'essuie-mains.*

## Les caractéristiques des mini bobines d'essuie-mains

- **Carton de 12 bobines** = 2400 formats
- 1 bobine = 200 formats
- 2 plis
- Dévidage central

- En ouate de cellulose blanche
- Hauteur bobine 20 cm
- Diamètre bobine : 13 cm
- Dimensions d'un format (1 feuille) : 20 x 25 cm

**Attributs du produit :**